


**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatmodul Select 670/90 Unterputz für 5 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **18358950**



## Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
- 5 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Ein-/Ausschalten von 5 Verbrauchern über Select-Button
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 38 l/min
- Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 38 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Brauseschläuche mit einer konischen Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit den Tasten Handbrause, Mono, PowderRain innen, PowderRain außen, Kopfbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29580/IB

## Technologie



## Zertifikate / Nachhaltigkeit




**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatmodul Select 670/90 Unterputz für 5 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **18358950**



## Produktabbildung



## Maßzeichnung



**AXOR ShowerSolutions**  
**Thermostatmodul Select 670/90 Unterputz für 5 Verbraucher**  
 Oberfläche: **Brushed Brass** Artikelnummer: **18358950**



**Einbaubeispiel**

