

## Linienmarkierfarbe Easyline

- nur 10 Minuten Trocknungszeit
- für Innen- und Außeneinsatz
- Deckstarke Epoxidharzfarbe
- verschiedene Farben lieferbar. Schwarz und grau zur Abdeckung vorhandener Linien geeignet
- Spraydose mit 750 ml Inhalt
- UV-beständig
- hochergiebig und abriebfest
- Lieferung als Verpackungseinheit (VE) mit 6 Spraydosen

**NEU**



Farbe	entspricht in etwa	Bestellnummer
weiß	RAL 9016	241-923-J9
gelb	RAL 1023	241-924-J9
rot	RAL 3020	241-925-J9
blau	RAL 5017	241-926-J9
grün	RAL 6024	241-927-J9
orange	RAL 2009	241-928-J9
schwarz	RAL 9017	241-929-J9
grau	RAL 7045	241-930-J9
gelb	fluoreszierend	241-931-J9

## Linienmarkierungssystem Easyline Edge

- **Randscharfe Linien**
- **kein Abkleben erforderlich**
- keine Tropfenbildung
- kein Verschmutzen des Gerätes
- Linienbreiten in 50, 75 und 100 mm
- gemäß Arbeitsstättenverordnung §17 und ASR A1.3 (5.3)
- minimaler Sprühnebel durch weltweit patentiertes, batteriebetriebenes Luftstromsystem (Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Betrieb auch ohne Batterie möglich
- verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang einer Wand oder eines Regals



Bestell-Nr. 241-934-J9

Linienmarkierungssystem Easyline, Lieferung inkl. stoßfester Transport- und Lagerbox

## Bodenreparatur

- Reparaturgemisch für drei verschiedene Untergründe: Beton, (Guss-) Asphalt, Estrich. Zum Ausbessern von Unebenheiten, Löchern und großen Rissen.
- Frei modellierbar, einfache Handhabung
- Verbrauch: ca. 9 kg/m<sup>2</sup> (bei 6 mm Schichtstärke)
- Gebinde: 17,5 kg, davon 5 kg Bindemittel und 12,5 kg Quarzsand (Aktivator).
- sehr verschleißfest und langlebig
- nach wenigen Minuten befahrbar (20 bis 30 min bei +20°C)
- neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)



Bodenreparatur

- **Verschleißfest und langlebig**
- **einfaches Aufbringen**

## Fugenreparatur

- Für schnelles, dauerhaftes Ausfüllen von Fugen, tiefen Rissen oder Löchern. Schon nach 60 min (bei +20°C) belastbar
- Für verschiedene Untergründe wie Beton, Asphalt, Estrich
- Verbrauch: 1 kg/m bei Fuge 20 x 50 x 1000 mm
- Gebinde: 5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter
- mechanisch hoch belastbar und selbstglättend
- UV- und witterungsbeständig, lösemittelfrei
- Dauerelastisch, vermeidet weitere Spannungsrisse
- Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021)
- Für Fugenbreiten ab 5 mm



Fugenreparatur

Ausführung	Bodenreparatur	Fugenreparatur
Bestellnummer	233-418-J9	240-909-J9