

armoires à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1005 x 695 mm, 7 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 118323



Armoire à tiroirs

armoires à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1005 x 695 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 5x100 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- avec surface d'étiquetage
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair

Détails techniques

type de meuble	armoire	extension tiroir	100 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1005 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	695 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
équipement armoire	tiroirs	champ d'inscription	surface d'étiquetage
nombre de tiroirs	7 pièce	verrouillable	oui
nombre x hauteur tiroirs	5x100 mm/2x200 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
hauteur frontale 100 mm	5 pièce	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 200 mm	2 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	75 kg	roulant	non
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	200 kg

Accessoires

118346



kit de séparateurs pour tiroirs, largeur x profondeur 800 x 695 mm, 174 pièces