

Hansa lampadaire à DEL p. poste de travail MaxLight



DEL, 50 W, pas interchangeable,
couleur lumineuse blanc neutre,
température de peinture 4000
kelvins, classe d'efficacité
énergétique E, consommation
d'énergie pondérée 50 kWh / 1.000
h, 67 % éclairage direct, 33 %
éclairage indirect ; éclairage direct
et indirect à commande séparée,
hauteur 1900 mm, tête de lampe
longueur x largeur 550 x 300 mm,
pied d'appui longueur x largeur 400
x 250 mm, en aluminium



Numéro d'article: 139631

Hansa Lampe de bureau à DEL MaxLight





lampadaire à DEL p. poste de travail

- DEL, 50 W, pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins
- classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 50 kWh / 1.000 h
- 67 % éclairage direct, 33 % éclairage indirect ; éclairage direct et indirect à commande séparée
- tête de lampe avec diffuseur en polycarbonate pour effet anti-éblouissant
- hauteur 1900 mm, tête de lampe longueur x largeur 550 x 300 mm, pied d'appui longueur x largeur 400 x 250 mm
- en aluminium
- câble longueur 2,3 m

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	ampoule remplaçable	pas interchangeable
type de lampe	lampadaire à DEL p. poste de travail	autonomie	30000 h
installation	tablette	équipement tête de lampe	diffuseur en polycarbonate pour effet anti-éblouissant
bras inclinable	non	longueur tête de lampe	550 mm
type d'ampoule	DEL	largeur tête de lampe	300 mm
couleur lumineuse	blanc neutre	avec variateur	non
température de peinture	4000 kelvins	loupe	non
luminance	651	hauteur	1900 mm
éclairage direct	67 %	matériau	aluminium
éclairage indirect	33 %	longueur pied de lampe	400 mm
éclairage fonction	éclairage direct et indirect à commande séparée	largeur pied de lampe	250 mm
flux lumineux	3700	longueur de câble	2,3 m
Classe d'efficacité énergétique	E	Numéro d'enregistrement DEEE	DE87155287
consommation d'énergie pondérée	50 kWh / 1.000 h	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
puissance ampoule	50 W	Marque selon le registre allemand	Hansa
DEL	oui	Poids	10,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

149763		table de réunion, hauteur x largeur x profondeur 720 x 2000 x 800 mm, forme en forme de fût, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9006 aluminium blanc, tube rond, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition blanc
503161		tableau blanc, hauteur x largeur 900 x 1200 mm, surface du plateau avec revêtement en plastique - variante abordable avec des propriétés d'essuyage limitées, parfait pour une utilisation occasionnelle et rapide, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, noyau de panneau en acier en argent, équipement : 2 marqueurs, 1 effaceur, 10 aimants et bac, cadre en aluminium coloris argent avec angles en plastique
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir
530140		module à tiroirs, 5 tiroir(s), hauteur x largeur x profondeur 250 x 265 x 340 mm, en plastique en blanc, tiroirs en noir