

## Helge Nyberg

### chariot roulant

#### Ergobjörn Modell 87

1 plateforme avec revêtement antidérapant, plateau longueur x largeur 580 x 680 mm, plateforme en bois, cadre galvanisé brillant, 3 roues, avec bandage élastique

Numéro d'article: 146198



HelgeNyberg AB



## Helge Nyberg Chariot roulant Ergobjörn Modell 87

chariot roulant

- 1 plateforme avec revêtement antidérapant
- Pédale de frein sur la roue arrière
- guidon avec poignées en caoutchouc et sonnette
- plateau longueur x largeur 580 x 680 mm
- hauteur de charge 270 mm
- force 50 kg
- plateforme en bois
- cadre galvanisé brillant
- en tube d'acier Ø 22 mm
- 3 roues
- avec bandage élastique
- 10 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	Véhicule de transport	hauteur de charge	270 mm
Type de véhicule	chariot roulant	roues	3 pièce

matériau de cadre	tube d'acier Ø 22 mm	pneumatique	élastique
type de frein	Pédale de frein sur la roue arrière	Ø de roue	200 mm
plateforme	1 plateforme avec revêtement antidérapant	largeur de roue	46 mm
équipement véhicule	guidon avec poignées en caoutchouc, sonnette	roulement	roulement à rouleaux
charge	150 kg	matériau de plateforme	bois
charge par niveau	50 kg	surface de cadre	galvan. brillant
longueur de plateau	580 mm	garantie	10 années
largeur de plateau	680 mm	Poids	35 kg