

## plateau roulant

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, hauteur de charge 700 mm, plateforme ouvert, plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins



**5** YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 157843

## Plateau roulant

### force 500 kg

plateau roulant

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 700 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme ouvert
- plateforme avec 4 coins de gerbage comme aide de rehausse
- structure en acier, avec revêtement en plastique résistant à l'usure
- châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de rouleur	plateau roulant	Ø de roue	160 mm
charge	500 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
norme européenne	oui	hauteur	775 mm
hauteur de charge	700 mm	longueur	1220 mm
longueur de plateau	1200 mm	largeur	820 mm
largeur de plateau	800 mm	matériau	acier
plateforme	ouvert	surface	avec revêtement en plastique
équipement plateau	4 coins de gerbage comme aide de rehausse	couleur	bleu gentiane // RAL5010
barre directrice	en accessoires (non compris)	garantie	5 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	35 kg
roulement	roulement à billes		

## Accessoires

157850



Poignée pour cadre roulant pour palettes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane