

Treston

rayonnage Kanban ESD - rayonnage départ M900

hauteur x largeur x profondeur 1860 x 933 x 805 mm, charge maximale par élément 700 kg, montants avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 230211



TRESTON

5 YEARS WARRANTY



rayonnage Kanban ESD - rayonnage départ

- convient pour pour 24 bacs à bec max. (186x400 mm)
- hauteur x largeur x profondeur 1860 x 933 x 805 mm
- charge maximale par élément 700 kg
- 4 niveau(x) avec tablette inclinée, sans plateau de recouvrement
- structure en acier
- montants avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement poudre époxy en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage Kanban	plateau de recouvrement	non

convient pour (produit/matériau)	bacs à bec	conducteur d'électricité	oui
champ de rayonnage	rayonnement départ	surface de tablette	revêtement poudre époxy
matériau	acier	surface de montant	revêtement poudre époxy
hauteur	1860 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	933 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
profondeur	805 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	220 kg	garantie	5 années
charge maxi par élément	700 kg	Poids	69 kg
type tablette/niveau	tablette inclinée		

Cela s'adapte aussi ...

216909



Sachet plat antistatique, en polyéthylène en rose, épaisseur 100 µm, longueur x largeur intérieure 400 x 300 mm

221146



gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 9