

## Scangrip Lampe frontale I-VIEW

Ampoule : DEL COB, avec ruban tissu réglable, avec batterie

Numéro d'article: 235383



### Lampe frontale

- hauteur x longueur x largeur 43 x 105 x 52 mm
- Ampoule : DEL COB
- classe d'efficacité énergétique A
- avec ruban tissu réglable
- durée d'éclairage 5,5 h
- avec variateur à 2 niveaux
- durée de charge 3 h
- avec batterie
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions






## Détails techniques

type d'outil	Accessoires	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
type d'ampoule	DEL COB	longueur	105 mm
Classe d'efficacité énergétique	A	hauteur	43 mm
Durée d'éclairage	5,5 h	largeur	52 mm

flux lumineux	250	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
avec variateur	oui	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
alimentation	batterie	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Durée de charge	3 h	Marque selon le registre allemand	Scangrip
équipement lampe	ruban tissu réglable	Poids	0,1 kg

## Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute