

## Chariot à timon

force 400 kg, plateau longueur x largeur 750 x 500 mm, hauteur de charge 140 mm, plateforme plein en acier, châssis galvanisé en gris, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

Numéro d'article: 272180



### Chariot à timon





- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 750 x 500 mm
- hauteur de charge 140 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 800 x 500 mm
- plateforme plein en acier
- châssis galvanisé en gris
- structure en acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 100 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- Produit livré démonté – montage facile
- 5 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
type de rouleur	Chariot à timon	roulement	Palier de pivotement
charge	400 kg	Ø de roue	100 mm
hauteur de charge	140 mm	hauteur	900 mm

longueur de plateau	750 mm	longueur	800 mm
largeur de plateau	500 mm	largeur	500 mm
plateforme	plein	surface	galvanisé
matériau de plateforme	acier	garantie	5 années
nombre de plateaux	1 pièce	couleur	gris
matériau	acier	livraison	démonté
barre directrice	oui	Poids	12 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149734		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
215917		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 200 x 140 x 140 mm, convient pour 10 DVD
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique