

hofs rayonnage grande largeur

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2520 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 510510



hofs Rayonnage grande largeur

Rayonnage suivant

rayonnage grande largeur

- rayonnage suivant
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2520 x 835 mm
- charge maximale par élément 2000 kg
- charge max. par tablette 350 kg
- largeur x profondeur compartiment 2500 x 800 mm
- 5 niveaux avec sol en bois








- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en plastique pour une finition propre en haut et en bas
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





| type de meuble | rayonnage | équipement des tablettes / nivea | renfort par poutres |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | tablette réglable au pas | 25 mm |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | utilisation | unilatéral |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | surface de montant | galvanisé |
| matériau | acier | surface de traverses | galvanisé |
| hauteur | 3000 mm | équipement rayonnage | tablettes |
| largeur | 2520 mm | équipement montant | embases, plateaux supérieurs pour profilés |
| profondeur | 835 mm | alignement angle d'installation | droit |
| charge maxi par tablette | 350 kg | exécution couleur | galvanisé |
| largeur de compartiment | 2500 mm | certification | GS // label de qualité RAL |
| charge maxi par élément | 2000 kg | volume de livraison | rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre |
| profondeur de compartiment | 800 mm | livraison | démonté |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce | garantie | 5 années |
| type tablette/niveau | sol en bois | Poids | 238,89 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 510505 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1520 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 510508 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2270 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 510523 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2500 x 800 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 350 kg, en bois avec finition nature |

| | | |
|--------|---|--|
| 993159 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 2020 x 835 mm, charge max. par tablette 350 kg, 5 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |