

---

# Produktdatenblatt

## SPC.T FR 15 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Glühlampen, Röhrenform, für Kühlschrankbeleuchtung

---

### Anwendungsgebiete

- Haushaltskühlschränke
- Nähmaschinen



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	15,00 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00



### Photometrische Daten

Lichtstrom	90 lm
Nennlichtstrom	90 lm
Bemessungslichtstrom	90 lm
Farbwiedergabeindex Ra	>99
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>99

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
-----------	-------

### Abmessungen & Gewicht



E14  
IEC 7004-23



E 14

Durchmesser	26,0 mm
Länge	55,0 mm
Gesamtlänge	57,0 mm
Außenkolben	T26

### Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	1000 h
Nennlebensdauer	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

## Produktdatenblatt

Socket (Normbezeichnung)	E14
Quecksilberfrei	Ja
Quecksilbergehalt	0,0 mg

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

### Klassifikationen

ILCOS	IBT/F-15-230-E14-26
-------	---------------------

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300003085	SPC.T FR 15 W 230 V E14	Versandschachtel 100 Stück Faltschachtel	275 mm x 141 mm x 138 mm	5.35 dm <sup>3</sup>	1490.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produkte von LEDVANCE,  
vertrieben durch die OSRAM GmbH,  
Digital Lighting Systems

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Straße 6  
80807 München, Deutschland