

Edelstahlkühlschrank Ready KU 707

Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 60 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl mit tiefgezogenen vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 23 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 60421011
GTIN: 4059395093674



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 23 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	Ready KU 707-19053208
Abmessungen außen:	

Breite	653 mm
Tiefe	842 mm
Höhe	2040 mm
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Aussenmaterial	Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,158 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	98 g

Energiedaten



Bruttoinhalt	660 l
Nutzzinhalt Kühlung	461 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	577 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	42,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	392182
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 rilsaniert

Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig

GTIN: 4059395029758

Artikel-Nr.: 828307

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

