

UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung



Werkstoff:
Einsatzstahl.

Ausführung:
Grundkörper oxidiert.
Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.

Hinweis:
Die UNI lock 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrasterystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNI lock Nullpunkt Spannsystem mit UNI lock Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.

Zeichnungen

Fuß ohne Langloch



UNI lock 5-Achs-Basismodul Form A Systemgröße 80 mm

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Form	Form-Typ	H	H1	SW	Haltekraft F kN	Anzieh- drehmoment max. Nm	Gewicht kg
K0960.1207550400	Fuß ohne Langloch	A	ohne Verdrehsicherung	75	18,5	6	50	15	3,64
K0960.1207550401	Fuß ohne Langloch	B	mit Verdrehsicherung	75	18,5	6	50	15	3,65
K0960.1210050400	Fuß ohne Langloch	A	ohne Verdrehsicherung	100	24	6	50	15	4,6
K0960.1210050401	Fuß ohne Langloch	B	mit Verdrehsicherung	100	24	6	50	15	4,601