

Goobay Patchkabel LWL LC-SC 5,0m duplex OM4 Violett 95946

Produktfarbe	Violett
Kabellänge (m)	5
Anschluss 1	LC
Anschluss 2	SC
Lochdurchmesser (µm)	25
Fliesenbelag Durchmesser (µm)	125
Geschlecht	Männlich/Männlich
Mantelmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabeldiameter (mm)	2,8
Lichtleitertyp	OM4
Wellenlänge (nm)	850
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	-20 - 60
Kabelfarbe	Violett