

## Termékinformációk

# 87 01 150

### KNIPEX Cobra®

Hightech vízpumpa-fogó

DIN ISO 8976



- Beállítás gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Finombeállítás a legkülönbözőbb munkadarab-méretetekhez és kézre álló markolathelyzethez való optimális illesztéshez
- Önszorító csöveken és anyákon: nem csúszik le a munkadarabon, erőkimélő munkavégzés
- Különlegesen edzett fogazású fogófelületek, a fogak keménysége kb. 61 HRC: tartósan biztonságos megfogás nagy kopásállósággal
- Keresztül dugott csukló: nagy stabilitás a kettős vezetéssel
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- Szorítóvédelem megátalja a zúzódásos sérülést
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Általános

Cikkszám	87 01 150
EAN	4003773060116
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	145 g
Méretetek	150 x 38 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 8976

### Műszaki jellemzők

beállító helyzet	11
Kapacitát für Rohre (Zoll)	Ø 1 1/4
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	30 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 32 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

