

Productinformatie

90 42 340

Profiel-verbindingstang



- Om stevige verbindingen met profielplaten te maken, die in de gipsbouw worden gebruikt voor de constructie van scheidingswanden en zwevende plafonds, zonder dat er schroeven of klinknagels nodig zijn
- Voor U- en C-profielen met max. 1,2 mm plaatdikte (2 x 0,6 mm)
- Minimale krachtinspanning door optimale hefboomoverbrenging
- Behuizing: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	90 42 340
EAN	4003773071884
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	901 g
Afmetingen	340 x 96 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit millimeters	max. 1,2 (2 x 0,6)
------------------------	--------------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Het ponsgereedschap wordt door de plaat gedrukt



Houd de tang tegen twee te verbinden profielplaten