

Broszura informacyjna

98 33 25

Klucz dynamometryczny

Z zabierakiem czworokątnym, dwukierunkowy

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Skala w zakresie 5 - 25 Nm pokryta przezroczystą izolacją
- Możliwość zmiany kierunku pracy do dokręcania gwintów lewostronnych
- Blokada nastawionego momentu obrotowego
- Regulacja skokowa co 0,25 Nm
- Szybkie i łatwe mocowanie nasadki dzięki blokadzie
- Dostarczany z certyfikatem kalibracji
- Stal chromowo-wanadowa



⚡ 1000 V 

Ogólna

Nr art.	98 33 25
EAN	4003773072676
Waga	1.230 g
Wymiary	290 x 85 x 55 mm
Norma	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zabierak	3/8
Zastosowanie	5 - 25 Nm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych