

bac repliable pour palettes

hauteur x longueur x largeur 930 x 800 x 1200 mm, capacité de gerbage 1000 kg, en plastique en gris, parois pleines, avec clapet, fond plein, soubassement 3 patins

lot 2 pièce

Numéro d'article: 118510



Bac pliant pour palettes

avec abattant de chargement

bac repliable pour palettes




- hauteur x longueur x largeur 930 x 800 x 1200 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 700 x 750 x 1150 mm
- force statique / dynamique 4000 / 1200 kg
- capacité de gerbage 1000 kg
- Norme européenne
- en plastique en gris
- parois pleines, avec clapet
- épaisseur de cloison 10 mm
- fond plein
- soubassement 3 patins
- résistant à la température de -30 °C à +60 °C

Détails techniques

type de récipient	bac repliable	pliable	oui
norme européenne	oui	structure de cloison	fermé
hauteur	930 mm	décoration murale	clapet
hauteur intérieure	700 mm	épaisseur de cloison	10 mm
longueur	800 mm	soubassement	plein
longueur intérieure	750 mm	soubassement	3 patins
largeur	1200 mm	couvercle	oui

largeur intérieure	1150 mm	type de couvercle	couvercle coiffant
capacité de charge statique	4000 kg	résistance à la température	-30 °C à +60 °C
capacité de gerbage	1000 kg	convient pour aliments	non
charge dynamique	1200 kg	considération comme matière dang	non
matériau	plastique	couleur	gris
emboîtable	non	Poids	74 kg

Cela s'adapte aussi ...

221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227910		pantalon de travail unisexe, taille XL, coupe confortable et ample