

## Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression Longlife 400

longueur de tuyau 10 m,  
raccordement 2x M22x1,5 mm, avec  
protection antipliage

**KÄRCHER**



Numéro d'article: 119834

flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 10 m
- température max. 155 °C
- pression max. 400 bar
- raccordement 2x M22x1,5 mm
- avec protection antipliage
- hauteur x longueur x largeur 60 x 450 x 450 mm

### Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	2x M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	protection antipliage
pression	400 bar	hauteur	60 mm
longueur de tuyau	10 m	longueur	450 mm
antistatique	non	largeur	450 mm
température maxi	155 °C	Poids	3,7 kg

