

## fetra onderwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 610 x 410 mm,  
platform open, onderstel met slag-  
en krasvaste poedercoating in  
RAL5007 briljantblauw, 4  
zwenkwielen. 2 zwenkwielen met  
rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 145976



**fetra**  
Transportgeräte

**10**  
YEARS  
WARRANTY



## fetra Rolplateau




### Draagvermogen 250 kg

onderwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- platform open
- Met rand
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	onderwagen voor kratten	banden	TPE
draagvermogen	250 kg	wiellager	groefkogellager
euronorm	ja	wiel-ø	125 mm
lengte laadvlak	610 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	410 mm	oppervlak	m. poedercoating
platform	open	kleur	briljantblauw // RAL5007
frame	Met rand	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	9,2 kg
stuurstang	nee		

## Gerelateerde Producten

158758		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 125 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309687		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
309723		wiel, met polyamide-banden, diameter 125 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar