

## ZARGES

### chariot conteneur aluminium W 182

plateau longueur x largeur 700 x 560 mm, capacité 230 l, hauteur x longueur x largeur 760 x 740 x 600 mm, châssis anodisé, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146507



### ZARGES Chariot conteneur aluminium W 182

chariot conteneur aluminium

- plateau longueur x largeur 700 x 560 mm
- capacité 230 l
- hauteur x longueur x largeur 760 x 740 x 600 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- châssis anodisé
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

#### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	décoration murale	nervures sur le pourtour
type de chariot	chariot conteneur	couvercle	non
matériau	aluminium	verrouillable	non

longueur de plateau	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	560 mm	pneumatique	caoutchouc
hauteur	760 mm	roulement	roulement à rouleaux
longueur	740 mm	Ø de roue	125 mm
largeur	600 mm	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
capacité	230 l	disposition des roues	rectangulaire
norme européenne	non	surface	anodisé
équipement de plateforme	trous d'évacuation	Poids	14,5 kg
rehausses	4 parois		