

vatpomp

voor ultraschone en agressieve media met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 0,3 liter per hefbeweging, dompeldiepte 950 mm



Artikelnummer: 200977

Vatpomp

Van PTFE

vatpomp

- voor ultraschone en agressieve media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,3 liter per hefbeweging
- dompeldiepte 950 mm
- afsluitkraan tegen nadruppelen
- behuizing van PTFE

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	bediening	hand
vaten-/containerhandling	pomp	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	0,3 l/hef
pomptype	vatpomp	dompeldiepte	950 mm
medium	ultraschone en agressieve media	vat-/containerhandling uitrustin	afsluitkraan tegen nadruppelen
max. viscositeit	500 mPas	materiaal behuizing	PTFE
opslagbak	jerrycan, vat tot 200 l	gewicht	1,08 kg

Gerelateerde Producten

200963		vatenstop, diameter opening 40 - 70 mm, van PVC
200964		vatkoppeling, schroefdraad R2" fijn schroefdraad binnen, van polypropyleen
200965		vatkoppeling, schroefdraad Mauser 2" grove schroefdraad binnen, van polypropyleen
200966		vatkoppeling, schroefdraad Tri-sure grove schroefdraad binnen, van polypropyleen

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm