

Bauer rangeerhulp RH

draagvermogen 100 kg, hoogte x
breedte x diepte 170 x 550 x 405
mm, van staal gelakt in RAL3000
vuurrood

Artikelnummer: 222547



Bauer Rangeerhulp RH

rangeerhulp

- draagvermogen 100 kg
- hoogte x breedte x diepte 170 x 550 x 405 mm
- inrijhoogte x inrijbreedte 68 x 168 mm
- afstand vorkloffen 200 mm
- Met afglijdbeveiliging
- met koppelingskogel
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte vorkloffen	68 mm
hijswerktuigtype	lastopname	breedte vorkloffen	168 mm
last-handling	stapelaar- aanbouwapparaat	afstand vorkkoker	200 mm
stapelaar- aanbouwapparaat	rangeerhulp	materiaal	staal
draagvermogen (max.)	100 kg	oppervlak	gelakt
hoogte	170 mm	kleur	vuurrood // RAL3000
breedte	550 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
diepte	405 mm	veiligheidsuitrusting hijswerktu	afglijdbeveiliging
last-handling uitrusting	koppelingskogel	gewicht	24 kg

vouwbaar nee