

## RAU

### ladekast

#### Serie 7000

hoogte x breedte x diepte 825 x 580 x 650 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met stiftcilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, blad van massief beukenhout met laklijfolie

Artikelnummer: 231084



# RAU.



#### ladekast




- hoogte x breedte x diepte 825 x 580 x 650 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x60 mm/2x90 mm/2x120 mm/1x180 mm
- constructie van staal
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- blad van massief beukenhout met laklijfolie

- opbergruimte met houten blad
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	ladekast	oppervlak front	m. poedercoating
materiaal	staal	uittrekblokkering	uittrekblokkade
hoogte	825 mm	beletteringsveld	ja
breedte	580 mm	afsluitbaar	ja
diepte	650 mm	sluitsysteem	stiftcilinderslot
kast uitrusting	lades	scheidingswand	nee
laden aantal	7 stuks	bekleding uitvoering	houten blad
laden aantal x hoogte	2x60 mm/2x90 mm/2x120 mm/1x180 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
draagvermogen lade	100 kg	oppervlak plaat	met laklijfolie
uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie	dikte plaat	25 mm
uittrekbare lade	90 %	greep	doorlopende greeplijst
nuttige hoogte lade (gedetaillee	fronthoogte - 15 mm	levering	voorgemonteerd
nuttige breedte lade	490 mm	verrijdbaar	nee
nuttige diepte lade	560 mm	garantie	5 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	82 kg
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010		

## Gerelateerde Producten

231162		indelingsset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 490 x 560 mm, fronthoogte 60 - 90 mm, hoogte x breedte x diepte 47 x 490 x 560 mm
231163		indelingsset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 490 x 560 mm, fronthoogte 120 - 150 mm, hoogte x breedte x diepte 90 x 490 x 560 mm
231164		indelingsset, met rasterprofiel, 2 lengteverdeler + 9 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 490 x 560 mm, fronthoogte 180 - 360 mm, hoogte x breedte x diepte 150 x 490 x 560 mm

## Dit past ook bij ...

158965		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm, weegbereik van 50 kg, afleesbaarheid in 20 g stappen
184197		enkele mat werkplek-vloerbedekking, hoogte x lengte x breedte 13 x 900 x 600 mm, van rubber met genopt oppervlak in zwart
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog

530330



kruk, zitting hoogte 540 - 720 mm, zittingbekleding van kunstleer in blauw, frame van aluminium, frame met rollen