

## **bott** **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 525 x 550 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigrendelslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

**Artikelnummer: 232819**



### universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 525 x 550 mm
- draagvermogen per niveau 75 kg
- van staal, stevig gelast
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- openslaande deur met ventilatiesleuven
- afsluitbaar met draaigrendelslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

## Technische details

|                             |                                 |                      |                          |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| meubeltype                  | kast                            | kleur voorkant       | gentiaanblauw // RAL5010 |
| type kast                   | universele kast                 | oppervlak romp       | m. poedercoating         |
| type deur                   | openslaande deur met ventilatie | oppervlak front      | m. poedercoating         |
| hoogte                      | 1000 mm                         | afsluitbaar          | ja                       |
| breedte                     | 525 mm                          | sluitsysteem         | draaigrendelslot         |
| diepte                      | 550 mm                          | onderbouw            | sokkel                   |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks                         | materiaal            | staal                    |
| legbord-/niveautype         | Stalen bodem                    | materiaal verwerking | gelast                   |
| draagvermogen legbord       | 75 kg                           | gewicht              | 31,934 kg                |
| kleur romp                  | lichtgrijs // RAL7035           |                      |                          |

## Gerelateerde Producten

233018



Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

102657



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen

217145



handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389



bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

230322



draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen