

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 800 kg, diameter 200 mm, naaf lengte 60 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van aluminium

Artikelnummer: 243677



inbouwwiel

- draagvermogen 800 kg
- diameter 200 mm
- naaf lengte 60 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	aluminium
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	800 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaflengte	60 mm
wiel-ø	200 mm	gewicht	1,45 kg

