

VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 720 x 450 mm,
platform van aluminium, opbouw 1
kopwand (open), duwbeugel in-
/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met
EasySTOP, met TPE-banden

Artikelnummer: 402055



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Duwbeugelwagen

Draagvermogen 150 kg

duwbeugelwagen





- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 720 x 450 mm
- platform van aluminium
- opbouw 1 kopwand (open)
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- hoogte 180 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 125 mm

- met TPE-banden
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	aluminium
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	duwbeugelwagen	banden	TPE
draagvermogen	150 kg	wielstand	rechthoekig
in-/uitklapbaar	ja	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar	wiel-ø	125 mm
lengte laadvlak	720 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	450 mm	hoogte	180 mm
materiaal platform	aluminium	garantie	12 jaar
constructies	1 kopwand (open)	gewicht	11 kg
nestbaar	nee		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm