

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 80 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 70 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526466



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- schroefgatafstand 75x45 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 70 mm

Technische details


transporttechniek	rollen	hoogte	137 mm
	roltype	lengte naaf	36,5 mm
	bouwmodel	naafboorgat	8 mm
	draagvermogen	breedte wiel	30 mm
	banden	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
	diameter wiel	lengte plaat	95 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	70 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	75x45 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	1,2 kg
draadvangkappen	ja		

Gerelateerde Producten

526455		wiel, draagvermogen 80 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken