

## VARIOfit steekwagen voor kratten

draagvermogen 250 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 531486



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Steekwagen voor kratten

### extra grote schop

steekwagen voor kratten

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte 1305 x 570 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager


- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen voor kratten	wiellager	kogellager
draagvermogen	250 kg	materiaal greep	kunststof
breedte schep	480 mm	diameter wiel	260 mm
diepte schep	300 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1305 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	570 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	20 kg
trapslede	nee		

## Gerelateerde Producten

500327



handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof

## Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten

510925



pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm