

## Allgemein

Artikelnummer	PTD450VPZG1
Schnittstelle	USB
Max. Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	15,8 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
Schneideeinheit	Manuell
Tastatur	QWERTZ mit separatem Ziffernblock
Anzahl Tasten	65
Display	3 Zeilen à 20 Zeichen Grafik-Display (monochrome) hintergrundbeleuchtet
Druckverfahren	Thermotransfer
Farbe	schwarz

## Verbrauchsmaterial

TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12/18 mm
-------------------	------------------

## Funktionen

Arbeitsspeicher pro Etikett	280 Zeichen
Phrasenspeicher	2.800 Zeichen (50 Speicherplätze)
Einstellbare Etikettenlänge	30-300 mm
Spiegeldruck	Ja
Vertikaldruck	Ja (normal und fett)
Barcodes	9 21 (über PC-Software)
Druckvorschau	Ja (Text, Layout, Etikettenlänge)
Max. Anzahl Zeilen	5 (mit 18 mm Schriftband) Kein Limit (über PC-Software)
Max. Anzahl Blöcke	5
Mehrfachausdruck	1-9 1-200 (über PC-Software)
Nummerierung (Ziffern, Buchstaben)	1-9 1-200 (über PC-Software)
Erkennung Bandkassette	Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
Schnitteinstellungen	Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Kein Schnitt, Spezialband
Tabfunktion	Ja (1-100 mm lang)
Texterinnerung	Ja

## Etikettengestaltung

Autoformate (editierbar)	18
Etikettenvorlagen	25 (weitere per Download))
Zeichen/Symbole	825/617
Schriftarten	14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)
Schriftstile	10 (Normal, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kursiv + Fett, Kursiv + Umriss, Kursiv + Schatten 1, Kursiv + Schatten 2)
Schriftgrößen	Auto / 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 Punkt
Linien	Unterstreichen, Ausstreichen
Schriftbreiten	5 (x 1, x 1/2, x 2/3, x 3/2, x 2)
Textausrichtung	Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
Textattribute (Schriftart, -Größe, etc.) einstellen	Gesamtes Etikett, zeilenweise
Rahmen	99

## PC-Software

Betriebssystem	Windows, Mac
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftgrößen	Alle installierten Größen
Assistent zur Kabelbeschriftung	Ja
Datenbankverknüpfung	Ja
Add-In-Funktion	Microsoft Word, Excel, Outlook
Bilder einfügen	Viele gängige Formate

## Sonstiges

Sprachen	20
Stromversorgung	6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten) Netzadapter AD-E001
Automatische Stromabschaltung	Ja
Gewicht	0,73 kg
Abmessungen (B x T x H)	188 x 177 x 72 mm
Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-D450 18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) Netzadapter USB-Kabel Hartschalenkoffer