



i Alle Filter mit dem Zusatz P3 werden mit innovativer **BIOSTOP**-Technologie geliefert: **BIOSTOP** verhindert das Durchwachsen von Bakterien und / oder Pilzen durch das Filtermaterial



Atemschutz - Halb- und Vollmasken

Halbmaske Polimask BETA

- gemäß EN 140
- Doppelfilterhalbmaske aus EPDM bietet optimalen Schutz bei allen Tätigkeiten
- 2 Einatemventile minimieren den Einatemwiderstand
- komfortable Kopfbänderung mit Nackenverschluss
- Blickwinkelveränderung bzw. Blickfelderweiterung durch Drehen der Filterfassung
- für Brillenträger geeignet



Bestell-Nr. 123-619-J9

Halbmaske Polimask BETA, ohne Filter

Halbmaske Polimask 100/2

- gemäß EN 140
- wartungsarme Doppelfilterhalbmaske aus hautsympathischem EPDM
- wirtschaftlich durch austauschbare Filter
- spezielle Passform für Brillenträger geeignet



Bestell-Nr. 157-918-J9

Halbmaske Polimask 100/2, ohne Filter

| ZUBEHÖR | Filter für Halbmasken Polimask BETA und Polimask 100/2, gemäß EN 140 | | |
|-------------------------|--|--|---|
| Filterklasse* | P3 R D | A1P3 R D | A1B1E1K1P3 R D |
| Filterart | Partikelfilter | Kombifilter | Kombifilter |
| Einsatzbereich | Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C sowie Partikel (P3) | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel (P3) |
| Verpackungseinheit (VE) | 8 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
| Bestellnummer | 123-621-J9 | 123-622-J9 | 123-623-J9 |

*R = reusable (wiederverwendbar)

Halbmaske Polimask 330

- gemäß EN 140
- Rundgewindeanschluss gemäß EN 148-1
- Maskenkörper aus hautsympathischem, alterungsbeständigem EPDM
- für Brillenträger geeignet



Halbmaske Polimask 330, ohne Filter

Bestell-Nr. 116-612-J9

Vollmaske C 607 / Selecta

- gemäß EN 136-Klasse 2
- kratzfeste, beschlag-, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld
- aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM
- hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher
- dichter und druckfreier Sitz
- mit Rundgewindeanschluss EN 148-1



Vollmaske C 607 / Selecta, ohne Filter, Bestell-Nr. 116-148-J9

Vollmaske SFERA

- gemäß EN 136-Klasse 3
- Maske mit beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreier und kratzfesten Polycarbonat Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld
- mit Rundgewindeanschluss EN 148-1
- eingebaute Sprechmembrane für hervorragende Stimmübertragung, erlaubt den Gebrauch von z.B. Telefonen, Funkgeräten und Megaphonen
- dichter und druckfreier Sitz
- Innenmaske mit 2 Steuerventilen, die ein Beschlagen der Sichtscheibe verhindern
- Feuerwehrezulassung



Standard-Ausführung (EPDM), ohne Filter, Bestell-Nr. 116-613-J9

Silikon-Ausführung, ohne Filter, Bestell-Nr. 172-084-J9

| ZUBEHÖR | Filter für Halbmaske Polimask 330 und Vollmasken C607 / Selecta und SFERA, gemäß EN 140 bzw. EN 136 | | | |
|----------------|---|--|--|---|
| Filterklasse* | P3 RD | A2 | A2B2P3 RD | A2B2E2K2P3 RD |
| Filterart | Partikelfilter | Gasfilter | Kombifilter | Kombifilter |
| Einsatzbereich | Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe sowie Partikel (P3) | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel (P3) |
| Bestellnummer | 116-616-J9 | 116-617-J9 | 116-618-J9 | 116-149-J9 |

*R = reusable (wiederverwendbar)