

## Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 40 mm, Felge aus Polypropylen, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243271

### Rückenloch-Lenkrolle

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 100 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 40 mm
- Felge aus Polypropylen
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Bereifung	Polypropylen	Feststeller	ohne
Rad-Ø	100 mm	Fadenschutz	ja
Material Felge	Polypropylen	Nabellänge	40 mm
Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Befestigungselement	Rückenloch	Gewicht	0,51 kg

