

## Bauer Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 835 x 1260 x 770 mm, Inhalt 0,3 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün



Artikelnummer: 254607



### Späne-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 835 x 1260 x 770 mm
- Inhalt 0,3 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 88 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 300 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit Lackierung in RAL6011 Resedagrün

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippsicherung	ja
Inhalt	0,3 m³	ebenerdige Entleerung	nein
Höhe	835 mm	unterfahrbar	ja
Länge	1260 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	770 mm	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Traglast	750 kg	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Material	Stahlblech	Einfahrtaschenabstand	300 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Ablashahn	ja
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Oberfläche	lackiert
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	resedagrün // RAL6011
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Farbe Ausführung	resedagrün // RAL6011
Kippfunktion	manuell	Deckel	nein
Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt	Gewicht	88 kg