

hofs

## Weitspannregal

Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2320 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 510533



## hofs Weitspannregal

### Grundregal

Weitspannregal

- Grundfeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2320 x 535 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 350 kg

hofs  
REGALSYSTEME









- Fach Breite x Tiefe 2250 x 500 mm
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details




|                                 |                |                                  |  |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| Möbeltyp                        | Regal          | Höhenverstellraster Ebene        | 25 mm  |
| Regaltyp                        | Weitspannregal | Nutzung                          | beidseitig   |
| Regalsystem                     | Stecksystem    | Oberfläche Boden                 | verzinkt   |
| Regalfeld                       | Grundfeld      | Oberfläche Ständer               | verzinkt   |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Regal Ausstattung                | Böden  |
| Material                        | Stahl          | Ständer Ausstattung              | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten                 |
| Höhe                            | 2000 mm        | Aufstellwinkel Ausrichtung       | gerade   |
| Breite                          | 2320 mm        | Stabilität / Aussteifung / Verst | hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche |
| Tiefe                           | 535 mm         | Farbe Ausführung                 | verzinkt   |
| Fachlast                        | 350 kg         | Zertifizierung                   | GS // RAL-Gütezeichen                                  |
| Fachbreite                      | 2250 mm        | Lieferumfang                     | Grundregal mit 2 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast                        | 1200 kg        | Anlieferung                      | zerlegt  |
| Fachtiefe                       | 500 mm         | Garantie                         | 5 Jahre  |
| Böden / Ebenen Anzahl           | 3 Stück        | Gewicht                          | 89,32 kg   |
| Böden- / Ebenentyp              | Stahlboden     |                                  |  |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 510532 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1520 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510534 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2270 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 510536 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2520 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 510606 |  | Fachboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2250 x 500 mm, Für eine Fachlast von 350 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 992699 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2020 x 535 mm, Fachlast 350 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß   |