

META

Büroregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3818 x 335 mm, 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Korpus in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 526713



Das Lagersystem



META Büro-Steckregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)

Büroregal - Komplettregal (Grund- und 2 Anbaufelder)


- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 3818 x 335 mm
- Fach Breite x Tiefe 3818 x 335 mm
- Fachbodentraglast 80 kg
- 3 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
- Fachböden werden gesteckt und können jederzeit leicht verstellt werden
- M-förmige Längskanäle, 5-fach gekantet und verschweißt, sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen

- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Hohe Stabilität in Längs- und Tiefenrichtung durch geschlossene Rück- und Seitenwände
- Korpus in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit je 1 Ständerrahmen, Rückwand, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Fachbreite	3818 mm
Regaltyp	Büroregal	Fachtiefe	335 mm
Regalsystem	Stecksystem	Traglast Fachboden	80 kg
Regalfeld	Komplettregal	Rückwand	geschlossen
Regalfeld Anzahl	3 Stück	Regal Ausstattung	Böden
geeignet für (Branche/Bereich)	Büro- und Archivräume	Ordnerhöhen	5 Stück
Material	Stahl	Feldlast	1000 kg
Höhe	1850 mm	Nutzung	einseitig
Breite	3818 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	335 mm	Oberfläche Korpus	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Lieferumfang	1 Grundregal mit 2 und 2 Anbauregale mit je 1 Ständerrahmen, Rückwand, Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmiger Längskanal // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	144,5838 kg

Zubehör

150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	•	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150072	•	Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
593569		Büroregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 756 x 335 mm, Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen, Korpus in RAL7035 Lichtgrau
593605		Büroregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1006 x 335 mm, Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen, Korpus in RAL7035 Lichtgrau
593627		Büroregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1256 x 335 mm, Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen, Korpus in RAL7035 Lichtgrau
593795		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
593831		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1250 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
609137		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg