

## Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 900 x 1000 x 1200 mm, Inhalt 0,9 m<sup>3</sup>, Traglast 500 kg, Unterbau Füße, Seitenbleche Gitter, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 987804



## Kippbehälter

### für Staplertraverse

Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 900 x 1000 x 1200 mm
- Inhalt 0,9 m<sup>3</sup>
- Traglast 500 kg
- Kippvorgang über Staplertraverse (als Zubehör)
- Kippen über Traverse durch günstigen Lastschwerpunkt
- durch 2 Zapfen an der Traverse drehbar
- Unterbau Füße
- Wände durchbrochen
- Boden profiliert
- Seitenbleche Gitter
- Stahlkonstruktion
- mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 3-fach stapelbar
- Gewicht 74 kg

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Füße
Inhalt	0,9 m³	Einfahrlänge	650 mm
Höhe	900 mm	Einfahrbreite	620 mm
Länge	1000 mm	Ablasshahn	nein
Breite	1200 mm	stapelbar	ja
Traglast	500 kg	nestbar	nein
Material	Stahl	Gefahrstoffeignung	nein
Wandkonstruktion	durchbrochen	Oberfläche	verzinkt
Wand Ausführung	Gitter	Farbe Ausführung	verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	profiliert	Deckeltyp	Klappdeckel
Kippfunktion	manuell	Lieferumfang	ohne Staplertraverse
Kippausführung	Kippen über Traverse durch günstigen Lastschwerpunkt	Behälter Ausstattung	durch 2 Zapfen an der Traverse drehbar
unterfahrbar	nein	Gewicht	74 kg

## Zubehör

345385		Staplertraverse, Für Kippbehälter mit 0,9 m³ Inhalt, Höhe x Länge x Breite 980 x 945 x 1130 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
980838		Staplertraverse, Für Kippbehälter mit 0,9 m³ Inhalt, Höhe x Länge x Breite 980 x 945 x 1130 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
984227		Staplertraverse, Für Kippbehälter mit 0,9 m³ Inhalt, Höhe x Länge x Breite 980 x 945 x 1130 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot

## Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau