



**Omschrijving:** Voor montage van DIN-rail componenten met een maximum hoogte van 68 mm. Onderlinge afstand tussen de rails is 125 mm. Indien gewenst kan de standaard deur vervangen worden door een transparante deur. Montagediepte tussen binnenste afdekpaneel en de buitendeur: 35 mm. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

**Materiaal:** DIN-rails PP0735 vervaardigd van 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal, verticale profielen van 1.5 mm plaatstaal en frontpaneel van 1.5 mm plaatstaal.

**Afwerking:** Structuur poedercoating, RAL 7035.

**Verpakkingseenheid:** Frontpaneel voorzien van uitsparingen, verticale profielen, boven- en onderpanelen, Een DIN rail per rij. Inclusief bevestigingsmateriaal.

**Montagevoorschriften:** Te assembleren op MAS en ASR kasten.

H	B	Aantal modules	Aantal rijen	Item nr.
300	250	16	2	AC03025R5
400	300	33	3	AC04030R5
500	400	48	3	AC05040R5
600	400	64	4	AC06040R5
600	600	108	4	AC06060R5
700	500	110	5	AC07050R5
800	600	162	6	AC08060R5
1000	600	189	7	AC10060R5
1000	800	266	7	AC10080R5