

Cable-mate kabeldozen voor droge ruimtes

AK2-IP40



- Metrische invoer M20.
- Speciaal voor bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten.
- 3 kabel- / buisinvoeren KBI 16 mm en 1 snelbevestigingsschroef bijverpakt per kabeldoos.

Artikelnr.:	AT2291
EAN:	8712259088600
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	20 x 5 st.
Beschermklasse	IP40
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Montagewijze	Universeel
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Materiaal	Kunststof
Breedte	95 mm
Lengte	120 mm
Diameter	
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Gebruikstemperatuur	-40 - 70 °C
Functiebehoud	Geen
Diepte	45 mm
Uitvoering deksel	Blindeksel
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	Overig
Vorm	Rechthoekig
Rijgbaar	Nee
Aantal invoeren	8
Voor buisdiameter	16 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Achterinvoer	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Verzending	100

Cable-mate® is het innovatieve, be kroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekeerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesmonteerde Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.