

## EcoLine Office 1500 Wit 4650lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 8246090559  
 EAN: 5703821172486



### Elektrisch

System wattage: 39W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 4650lm  
 Werkzaamheid: 119 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat  
 UGR: UGR<19

### Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal  
 Kleur: Wit (Zuiver Wit met 25% glans)  
 Materiaal afdekking: Aluminium

### Montage/Aansluiting

Montage: Ophanging of opbouw, Binnen  
 Module: 1500  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500  
 Breedte (mm) W: 142  
 Hoogte (mm) H: 63  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 7.7 / 7.5

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1515 x 146 x 68

