

## Kompaktleuchtstofflampe 167mm lang, G23 9W/827 600lm

Artikel-Nr. 44404



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	9 W
Lichtstrom:	600 lm
Sockel:	G23 (2-pins)
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	2700 K
Durchmesser:	32 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Gesamtlänge:	167 mm
Integrierter Starter:	Ja
Amalgamtechnologie:	Nein
Spezielle Anwendung:	allgemein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Anzahl der Lampenrohre:	2
Geeignet für EVG:	Nein
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kompaktleuchtstofflampe 167mm lang Diese Kompakt-Leuchtstofflampen bieten Einsparungen von bis zu 73% der Energiekosten im Vergleich zu Glühlampen. Leuchtstofflampen mit eingebautem, internem Starter. Sie bieten einen verlängerten Auswechselzyklus, wodurch die Kosten für Wartung und Lampenwechsel deutlich sinken.

Energieeffizienzklasse: A  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 12  
 Quecksilbergehalt (mg): 2.5  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80  
 Lichtstromerhalt: 70  
 Lebensdauer (h): 10000

Letzte Aktualisierung am: 11.12.2014 07:24:52

