

## Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	39 50 001 0458
Beschreibung	Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/39500010458">https://b2b.harting.com/39500010458</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Schutzkontaktsteckdosen
Gehäusebaureihe	Han-Port®
Komponente	Schutzkontaktsteckdose
Beschreibung	2 Ausschnitte für HIFF Datenmodul

### Ausführung

Anschlussart	Schraubanschluss
Anwendungsgebiet	China

### Anschlussdaten

Netzspannung	250 V AC
Nennstrom	10 A
Nennfrequenz	50 Hz

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Einbautiefe	43 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	75 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140190436
ETIM	EC000450
eCl@ss	27144042 Steckdose