



**PELI#3315RZ0-RA, Li-ION-LED+ RT ANGLE, YW ,
3315R Z0-RA**

Peli

Hersteller-Art.-Nr.: 03315R-0202-241E

Hesse-Art.-Nr.: 491013



Die einzigartige Peli™ 3315RZ0-RA (Rechtwinklig) LED-Lampe wird durch einen revolutionären wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku versorgt, der eine Lebenserwartung von mehr als 2000 Zyklen bietet; das ist viermal mehr als die 500 Zyklen, die ein Akku üblicherweise hält. Die Lampe bietet bei geringem Gewicht drei Leuchtmodi (hoch/niedrig/blinkend). Zusätzlich bietet diese Lampe eine durchgängige Batterieladezustandsanzeige, die komfortabel im Schalter integriert ist. Der ergonomische Korpus aus Polymer ist mit einer griffigen Textur ausgeführt. Die 3315RZ0-RA (Rechtwinklig) ist mit einem rechtwinkligen Adapter mit Klammer ausgeführt, der eine handfreie Beleuchtung ermöglicht. Der Adapter ermöglicht ein Schwenken des Leuchtkopfes direkt dorthin, wo das Licht benötigt wird.

- Schutzklasse: IECEx ia / ATEX Zone 0
- Material: Anti-Statistisches PC/PBT (Gehäuse) und Polykarbonat (Schraublinse)
- Leuchtmittel: LED
- Volt: 3,2
- Lieferumfang: Handschlaufe; Akku



Merkmale nach HESSE

Ursprungsland	China
Gewicht	176 g
Verpackungseinheit	1 Stück
GTIN	0019428164829
Zolltarifnummer	85131000
Länge	155 mm
Leuchtstärke	132 lm
Leuchtstärke	15 lm
Leuchtweite	108 m
Leuchtweite	35 m
Schutzklasse	IP57
Brenndauer	34 h
Stromversorgung	Akku
Akku	1 x 18650 Lithium Iron Phosphate, im Lieferumfang
ATEX-Zertifizierungs-Code	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale nach ECLASS 8.0**[27110503 - Taschenleuchte (Ex-)]**

Anzahl der Leuchtmittel	1
Bauform	länglich
Länge	155 mm
Gehäusefarbe	gelb
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 0
Ausführung des Leuchtmittels	LED
Explosionsschutz Kennzeichnung	II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Werkstoff	Polycarbonat/PBT
Lieferantenartikelnummer	491013
Artikelbezeichnung	Taschenlampe LED mit EX-Schutz
Herstellerartikelnummer	03315R-0201-241E
Zolltarifnummer (TARIC)	85131000
Produkttypbezeichnung	3315R Z0-RA
Hersteller-Name	PELI™
