



3-961-15



3-964-15



3-967-15



3-971-15



3-991-15



3-992-15



3-996-15

TECHNIC line

ELEKTRONIKER-SPEZIALZANGEN

aus hochwertigem Kugellagerstahl (Chrom-Stahl) für extrem hohe Anforderungen; die induktionsgehärteten Schneiden erreichen einen Härtewert von 63 - 65 HRC. Präzisionsgelenk mit Schraubsystem - exakte und spielfreie Ausrichtung der Schneiden reflektionsfreie Oberfläche Doppelblattfeder aus rostfreiem Stahl Ergonomisch geformte zweifarbige Handschutzhüllen aus ableitfähigem, rutschfestem Material.

Nr.	Länge mm	Kopfbreite mm	Ausführung	Schneidwerte mm Ø			Gewicht g
				weicher Draht	mittel- harter	harter Draht	

Seitenschneider

mit schmalem, abgerundetem Zangenkopf

3-961-15	120	10	mit Schneidwate	1,3	0,8	0,5	75
3-963-15	120	10	völlig ohne Schneidwate	1,3	0,7	-	75

Seitenschneider

mit schmalem, spitzem Zangenkopf

3-964-15	120	10	mit Schneidwate	1,2	1,0	0,5	75
3-966-15	120	10	völlig ohne Schneidwate	1,0	0,8	-	75

Seitenschneider

mit schmalem, spitzem und ausgespartem Zangenkopf

3-967-15	120	10	mit Schneidwate	0,8	0,6	-	75
3-969-15	120	10	völlig ohne Schneidwate	0,8	-	-	75

Seitenschneider

mit abgerundetem Zangenkopf,

3-971-15	125	12,5	mit Schneidwate	1,6	1,0	0,5	80
3-973-15	125	12,5	völlig ohne Schneidwate	1,6	0,8	-	80

Drahthalter für Seitenschneider

3-999-1	3-961-15 bis 3-969-15 (10 mm Kopfbreite)						9
3-999-2	3-971-15 bis 3-973-15 (12,5 mm Kopfbreite)						9

Rundzange

äußerst schlank

3-991-15	130	10	mit kurzen, glatten Backen				75
----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	----

Flachzange

äußerst schlank

3-992-15	130	10	mit kurzen, glatten Backen				75
----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	----

Spitzzange

äußerst schlank

3-996-15	140	10	mit langen, glatten Backen				80
----------	-----	----	----------------------------	--	--	--	----