

Produkttyp-Bezeichnung

Produktbeschreibung

PB BFOC Plug PCF

BFOC-Schraubstecker für PCF-Lichtwellenleiter mit Kunststoff-Cladding

BFOC Plug PCF zur vor-Ort- Montage an PCF LWL-Leitungen Packung: 20 Stück +Reinigungstücher.



Abbildung ähnlich

Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss von PCF-Lichtwellenleitern

Übertragungsrate

Übertragungsrate / bei PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der optischen Anschlüsse / für Lichtwellenleiter

1

Ausführung des optischen Anschlusses / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

BFOC-Stecker

Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect

Nein

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

Metall und Kunststoff

Ausführung der Verriegelung

Bajonett

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

180° Kabelabgang

Breite

10 mm

Höhe

10 mm

Tiefe

10 mm

Nettogewicht

8 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP

IP20

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

Produkteigenschaft

- siliconfrei

Ja

Produktbestandteil

- Zugentlastung

Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis

- RoHS-Konformität
- UL-Zulassung
- Bahnanwendung nach EN 50155

Ja

Nein

Nein

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<https://sie.ag/2QdlxcP>

- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021 