

Druckluft-Winkelschleifer

G1A120PG4M

Winkelschleifmaschine mit Spannzange



Druckluft-Winkelschleifmaschine Baureihe G1:

Für leichte Materialabtragung, Reinigung von Gusskanten, Schweißnähten und Komponenten.

- Freie Drehzahl 12.000 1/min
- Wartungsfreundliche Motor-Reparatur mit nur einer Befestigungsmutter.
- Leicht austauschbare vordere und rückwärtige Abluftführung.
- Ergonomisches ovales Gehäusedesign für komfortable Handhabung.
- Flacher Sicherheitshebel.
- 6mm Erickson Spannzange

Technische Daten

Leistung (kW)	0,3
Freie Drehzahl (1/min)	12000
Gewicht (kg)	0,5
Spannfuttergröße (mm)	6 mm Erickson Spannzange
Mindestschlauchweite (mm)	10
Gesamtlänge (mm)	152
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	538
Geräuschpegel (dB(A))	79,6