


## Platten-Tragegerät

Traglast pro Paar 160 kg,  
Greifbereich bis 40 mm, mit 2  
Handgriffe, Körper aus Aluminium

VE 2 Stück

Artikelnummer: 315544



## Plattentragegerät

Platten-Tragegerät

- Traglast pro Paar 160 kg
- Greifbereich bis 40 mm
- Spannfläche Höhe x Breite 260 x 100 mm
- Klemmbacken mit rutschfester Gummiauflage
- mit 2 Handgriffe
- Körper aus Aluminium

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Breite Spannfläche	100 mm
Hebezeugtyp	Plattenheber	Hebegerät Ausstattung	2 Handgriffe
Plattenhebertyp	Platten-Tragegerät	Klemmbacken Ausstattung	rutschfeste Gummiauflage
Traglast pro Paar	160 kg	Material	Aluminium
Greifbereich bis	40 mm	Gewicht	4,6 kg
Höhe Spannfläche	260 mm		

## Dazu passt auch ...

221159



Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm