


EVT003

Verbindungstechnik



Made in Germany



Produktmerkmale

Kabeldose
Für Sensoren mit
M12-Steckverbindung
silikonfrei
Kontakte vergoldet
–
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzklasse	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...100 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten


Ausführung	gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,6...1,5
Gewicht [kg]	0,893

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 25 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange

Anschlussbelegung

- Adernfarben
 BK schwarz
 BN braun
 BU blau
 WH weiß



- 1 ————— BN
- 2 ————— WH
- 3 ————— BU
- 4 ————— BK

Bemerkungen

Bemerkungen	*) cRUUs: max. 50 °C
-------------	----------------------