

PRODUKTDATENBLATT

XT67

PROLINE ●●●○

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.



Typenbezeichnung	XT67
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	205425
GTIN	4011890053201
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,026 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	74A30T11BF1367
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890053294
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,300 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE