

KOMPRESSOR MEISTER-Z 'VERZINKT'



511/10/50 D

Artikelnummer: **10092**

EAN: **9004853100925**

1.065,00 € exkl. Steuern

1.267,35 € Inkl. Steuern

exkl. Versandkosten



TECHNISCHE FAKTEN

- Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- 'Plug-and-play' - Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
- CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer 'FRM' mit Metallschutzkorb
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Vollgummi-Räder
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Lenkrollen mit Bremse

PRODUKT HIGHLIGHTS

DIE BEWÄHRTE ELMAG MEISTER-KLASSE:

KOMPRESSOR MEISTER-Z 'VERZINKT'

Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER-Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Handwerksbetrieben vorzufinden. Sie sind die erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz von Druckluft für unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht. Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf, wie beispielsweise dem Lackieren von großen Flächen oder Sandstrahlen wird ein Behältervolumen von mindestens 100 Liter empfohlen.

NEU: Kessel innen beschichtet (verbesserter Korrosionsschutz)

NEU: Modelle mit innen und außen feuerverzinktem Kessel (verbesserter Korrosionsschutz)

Lange Lebensdauer der MEISTER-Modelle durch robuste Ventilplatten mit Zungenventil aus Chrom,- Nickel- und Molybdän-Stahl

MEISTER-Z 511/10/50 D

- Ideal für den semiprofessionellen Einsatz
- Kompakter Zweizylinderkompressor
- Großer Nachkühler
- Gute Druckluftqualität
- Leicht transportierbar

TECHNISCHE DATEN	
Effektive Liefermenge	285 l/min
Ansaugleistung	460 l/min
Max. Betriebsdruck	10 bar
Ölgeschmiert	Ja
Type	Elektromotor
Behältervolumen	50 l
Motornennleistung	2,2 kW 3 PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz	400/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m)	76 dB(A)
Drehzahl Verdichter	1.150 UpM
Länge	86 cm
Breite	42 cm
Höhe	87 cm
Gewicht	58 kg