

Artikelnummer: 136470

Kurzbeschreibung: Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® H 30, rvs, 2,60 l, met tijdschakelaar, afvoer & verwarming



Langbeschreibung: Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® serie H, rvs, 2,60/3,55/9 l, tijdschakelaar, afvoer & verwarming: De Emmi-® H-serie ultrasone reinigers van EMAG onderscheiden zich door hun hoge prestaties bij het grondig en professioneel reinigen van diverse objecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om motor-, modelbouw- en wapenonderdelen, sieraden, materiaal- en kunststofonderdelen, carburateurs en glas. Deze ultrasone reinigungsapparaten zijn daarom ideaal voor gebruik in laboratoria, ateliers en werkplaatsen en voor tandheelkundige en optische toepassingen. Daarnaast zijn ze ook uitermate geschikt voor thuisgebruik en industrie. De behuizingen bestaan uit roestvrij staal dat beschermd is tegen druipend water volgens beschermingsklasse IP 32. Ook de trilbakken, geluidsreducerende deksels en manden zijn van dit materiaal gemaakt. Bovendien hebben de Emmi-® H-serie ultrasoonreinigers van EMAG een timer voor continue werking in het bereik van 1 tot 60 minuten en een verwarmingssysteem met een verwarmingsbereik van 20 tot 80 °C - dit versnelt bovendien het reinigungsproces door de reinigungsoplossing te verwarmen. De geïntegreerde aftapkraan zorgt voor een schone afvoer van het EM-080 Universal Cleaning Concentrate van EMAG, dat al bij de levering is inbegrepen.

Gemeenschappelijke details:

- Ideaal voor professioneel gebruik in de industrie, werkplaatsen en laboratoria, in de tandheelkundige en optische sector, maar ook in studio's en privé-omgevingen.
- Reinigen van carburateurs en motoronderdelen, materiaal en kunststof onderdelen, hoortoestellen en prothesen, glas, sieraden en modelbouw en wapenonderdelen.
- Behuizing, trilgoot, mand en deksel van roestvrij staal
- Behuizing druiptwaterdicht volgens beschermingsklasse IP 32
- Met verwarming voor het verwarmen van de gebruikte reinigungsoplossing in het bereik van 20-80 °C
- Met praktische timer voor continu gebruik in het bereik van 1-60 minuten en aftapkraan voor reinigungsoplossing
- Geleverd gemonteerd en inclusief 0,5 l EM-080 Universeel reinigungsconcentraat van EMAG
- Netspanning: 50-60 Hz
- Netaansluiting: 220-240 V

Ultrasoonreiniger EMAG Emmi-® H 30:

- Ook bijzonder geschikt voor het reinigen van brillen en onderdelen van brillen
- Buitenafmetingen Eenheid: L 265 x B 165 x H 225 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 240 x B 140 x H 100 mm
- Binnenmaat mand: L 220 x B 120 x B 120 x H 60 mm
- inhoud kuip: 2,60 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 2.4 l
- Ultrasoon ingangsvermogen: max. 180 W
- Verwarmingsvermogen: 180 W
- Werkende frequentie: ca. 40 kHz
- gewicht: 4,74 kg

Ultrasoonreiniger EMAG Emmi-® H 40:

- Ideaal voor middelgrote reinigungsbehoefte
- Buitenafmetingen eenheid: L 330 x B 175 x H 225 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 300 x B 150 x H 100 mm
- Binnenafmetingen mand: L 280 x B 140 x H 85 mm
- inhoud kuip: 3,55 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 3.1 l
- Ultrasoon ingangsvermogen: max. 240 W
- Warmteafgifte: 200 W
- Werkende frequentie: ca. 40 kHz
- gewicht: 5,78 kg

Ultrasoonreiniger EMAG Emmi-® H 120:

- Bijzonder geschikt voor het reinigen van langwerpige voorwerpen dankzij de rechthoekige lange trog
- Buitenafmetingen Eenheid: L 600 x B 165 x H 355 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 500 x B 135 x H 150 mm
- Binnenafmetingen mand: L 480 x B 120 x H 135 mm
- Tankinhoud: 9,0 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 8.0 l
- Ultrasoon ingangsvermogen: max. 300 W
- Verwarmingsvermogen: 350 W
- Werkende frequentie: ca. 45 kHz
- gewicht: 6,9 kg

